

HOLEX
Įrankių laikiklis, forma B4 radialinis, kairinis, trumpas, Koto Ø d1: 40 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	319060 40
GTIN	4045197223951
Produktų klasė	32V

Aprašymas

Modelis:

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Techninis aprašymas

b ₁	85 mm
----------------	-------

h_2	34 mm
h_6	42,5 mm
b_2	42,5 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 40
h_1	25 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
l_2	44 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Priedai

Surinkimo raktas rutuliniam antgaliui Dydis 10	319003 10
--	-----------