

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Gręžimo staklės ALZTRONIC, maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene: 16 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	076560 16
GTIN	2050001755384
Produktų klasė	03P

**Aprašymas****Modelis:**

Didelio greičio, patvarios ir tikslios gręžimo staklės.

- **Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.**
- **Skaitmeninis sūkių skaičiaus rodmuo.**
- **Tolygus sūkių skaičiaus reguliatorius.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Pastumiamą suklio apsaugą su elektros saugikliu.**
- **Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam išjungimui NOT-AUS.**
- **24 mėnesių garantija, 10 metų atsarginių dalių tiekimo garantija.**
- **Be griebtuvo.**

Su standžia gręžimo galvute ir reguliuojamo aukščio ir pasukamu staklių stalu.

**Pastaba:**

Kitos stalinės gręžimo staklės užsakomos atskirai.

Gamintojo pavadinimas: ALZTRONIC 16

Naudojama galia: 540 W

maksimalus sūkių skaičius: 100 - 2000 min<sup>-1</sup>

Įrankio tvirtinimo laikiklis: MK2

maksimalus sriegimo Ø pliene: M12

Suklio eiga: 80 mm

## Techninis aprašymas

Stulpo Ø	65 mm
Suklio eiga	80 mm
Pastūma	rankinis
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės minimalus	437 mm
maksimalus sriegimo Ø pliene	M12
Staklių pagrindo plokštės plotis naudingasis paviršius	300 mm
Staklių stalo plotis naudingasis paviršius	240 mm
Staklių stalo ilgis naudingasis paviršius	300 mm
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maksimalus	437 mm
Naudojama galia	540 W
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	16 mm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	MK2
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės maksimalus	357 mm
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės minimalus	75 mm
Staklių stalo aukščio reguliavimas	Sukama rankena
Staklių pagrindo plokštės aukštis naudingasis paviršius	240 mm
Svoris	83 kg
maksimalus sūkių skaičius	100 - 2000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	ALZTRONIC 16
Išnešimas	190 mm
T griovelio nominalus dydis	12 mm
T griovelių kiekis	2
Atstumas tarp T formos griovelių	80 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Gręžtuvas