

**Garant****Greitojo keitimo sriegimo patronas, HSK-A 63, Sriegiams: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334652 M3-12
GTIN	4045197488541
Produktų klasė	31P

**Aprašymas****Modelis:**

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
  - **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.**

**Paskirtis:**

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

**Priedai pasirinktinai:**

Greitojo keitimo įvorės žr. Nr. 335420–335660.

Vidinis raktas Nr. 309890.

**Pastaba:**

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Laikiklio norma: DIN 69893

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 41 mm

Vidinis Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 72 mm

**Techninis aprašymas**

Vidinis Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	72 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Išorinis Ø D	41 mm
Sriegiams	M3 – M12
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

## Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335645 10
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335645 3,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335610 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335420 4,5
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335610 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335610 6
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335420 3,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm	335645 9
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63	309880 63
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335420 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335645 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335645 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių dalių	335460
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335610 7
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5