

**Garant**

**Eco įrankių laikiklis, forma B5 radialinis, dešininis, ilgas, Koto Ø d1: 30mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319071 30     |
| GTIN             | 4045197584311 |
| Produktų klasė   | 31V           |

## Aprašymas

### Modelis:

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco** – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, **GARANT Eco** – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir **GARANT Eco** – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

### Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

### Standartas:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, lapas 2.

## Techninis aprašymas

|       |       |
|-------|-------|
| $h_6$ | 28 mm |
| $h_1$ | 20 mm |
| $l_1$ | 22 mm |
| $l_2$ | 40 mm |

## Duomenų lapai

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| $h_5$                        | 38 mm                            |
| Koto $\varnothing d_1$       | 30 mm                            |
| $h_2$                        | 29 mm                            |
| $b_2$                        | 65 mm                            |
| $b_1$                        | 100 mm                           |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30                           |
| Forma                        | B                                |
| Produkto rūšis               | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |