

Garant

eco įrankių laikiklis, forma B5 radialinis, dešininis, ilgas, Koto Ø d1: 40 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319071 40
GTIN	4045197584328
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Grūdintas HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, **GARANT eco** – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir **GARANT eco** – baziniu laikikliu nupjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Techninis aprašymas

b_1	118 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 40
h_2	34 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
h_5	48 mm
l_1	22 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis