

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M14–M33, Sriegiklio koto Ø: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335440 18
GTIN	4045197335920
Produktų klasė	32H

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

**Paskirtis:**

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	18 mm
Koto keturbriaunis	14,5 mm
Sriegiklio ribos	M14–M33
Išorinis Ø D	68 mm
Koto Ø d	48 mm

Jungties ilgis L	55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	14 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas