



Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: ANA60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082300 ANA60
GTIN	4003008054866
Produktų klasė	04C

Aprašymas

Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas). **Bazinis modelis** - puikus kainos ir našumo santykis.

Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

Įkaitinimo galia: 190 W

Įkaitimo laikas iki 280 °C: maždaug 60 s

Šiluminė galia: 60 W

Litavimo temperatūros ribos: 150 - 450 °C

Lituoklio svoris be maitinimo laido: 60 g

Techninis aprašymas

Įkaitinimo galia	190 W
Įkaitimo laikas iki 280 °C	maždaug 60 s
Lituoklio svoris be maitinimo laido	60 g
Šiluminė galia	60 W
Gamintojo pavadinimas	ANA60
Litavimo temperatūros ribos	150 - 450 °C

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Litavimo įtaisas

Priedai

Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 832EDLF	082400 832EDLF
Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082365 1
Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis	082355
Lydmetalio Sn60Pb40, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082360 1
Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 832SDLF	082400 832SDLF
Lydmetalio Sn60Pb40, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082360 1,5
Litavimo pasta, 20 g	082370
Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1,5 mm	082365 1,5
Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 832CDLF	082400 832CDLF
	0832CDLF/SB
	0A42
	067100J
	0670CDJ
	0003B/SB