

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335430 10
GTIN	4045197152572
Produktų klasė	32H

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

**Paskirtis:**

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	10 mm
Koto keturbriaunis	8 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	46 mm
Koto Ø d	31 mm

Jungties ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis H	11 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas