

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335610 7
GTIN	4045197152664
Produktų klasė	32H

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	7 mm
Koto keturbriaunis	5,5 mm
Sriegiklio ribos	M3–M12
Išorinis Ø D	32 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm

Darbinės dalies ilgis H

25 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas