

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M3–12, Sriegiklio koto Ø: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335420 7
GTIN	4045197152480
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	7 mm
Koto keturbriaunis	5,5 mm
Sriegiklio ribos	M3–12
Išorinis Ø D	30 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm

Darbinės dalies ilgis H

7 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas