



Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	335430 12
GTIN	4045197152596
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	12 mm
Koto keturbriaunis	9 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	46 mm
Koto Ø d	31 mm

Jungties ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis H	11 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas