

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M14–M33, Sriegiklio koto Ø: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335640 16
GTIN	4045197336033
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	16 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Sriegiklio ribos	M14–M33
Išorinis Ø D	72 mm
Koto Ø d	48 mm

Jungties ilgis L	55,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	45 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas