

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335620 9
GTIN	4045197152749
Produktų klasė	32H

Aprašymas**Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	9 mm
Koto keturbriaunis	7 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	50 mm
Koto Ø d	31 mm
Jungties ilgis L	35 mm

Darbinės dalies ilgis H

34 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas