

HOLEX**Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

335620 12

GTIN

4045197152770

Produktų klasė

32H

Aprašymas**Modelis:**Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

Pastaba:Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø

12 mm

Koto keturbriaunis

9 mm

Sriegiklio ribos

M6–M20

Išorinis Ø D

50 mm

Koto Ø d

31 mm

Jungties ilgis L

35 mm

Darbinės dalies ilgis H

34 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas