

Garant

eco įrankių laikiklis, forma C2 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 40 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	319111 40
GTIN	4045197523754
Produktų klasė	31V

Aprašymas
Modelis:

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT eco – naudojimui su standartiniais tekimo laikikliais, **GARANT eco** – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir **GARANT eco** – baziniu laikikliu nupjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniam tekimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Koto plotis b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Techninis aprašymas

h_6	48 mm
h_1	25 mm
l_1	85 mm
b_1	85 mm
Spalvinis žymėjimas VDI kotas	VDI 40
h_5	32,5 mm
Koto $\varnothing d_1$	40 mm
h_2	34 mm
Koto plotis b_3	20,5 mm
b_2	42,5 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis