

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova, M6–M20, Sriegiklio koto Ø: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335620 14
GTIN	4045197152787
Produktų klasė	32H

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **su** apsaugine mova.

**Paskirtis:**

Aklinųjų kiaurymių sriegimui.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	14 mm
Koto keturbriaunis	11 mm
Sriegiklio ribos	M6–M20
Išorinis Ø D	50 mm
Koto Ø d	31 mm
Jungties ilgis L	35 mm

Darbinės dalies ilgis H

34 mm

Produkto rūšis

Greitojo keitimo įdėklas