

Garant
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 3,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	335645 3,5
GTIN	4045197554000
Produktų klasė	31M

Aprašymas
Modelis:

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių sriegimui su ilgintuvais Nr. 338140–8142.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ($R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Ø e: 23 mm

Koto keturbriaunis: 2,7 mm

Techninis aprašymas

Sriegiklio koto Ø	3,5 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Sriegiklio ribos	M3–M12
Išorinis Ø D	32 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	70 mm
Ø e	23 mm
Produkto rūšis	Priedai sriegimo griebtuvui

