

**Garant****Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M3–M12, Sriegiklio koto Ø: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335645 6
GTIN	4045197554024
Produktų klasė	31M

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

**Paskirtis:**

Garant ilgintuvams Nr. 338140–338142.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	6 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Sriegiklio ribos	M3–M12
Išorinis Ø D	32 mm
Koto Ø d	19 mm
Jungties ilgis L	21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	70 mm
Ø e	23 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

