

**Įrankių laikiklis, forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

319170 30

GTIN

Produktų klasė

32V

Aprašymas**Modelis:**

- Grūdinta HRC 58 ± 2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Forma: C

h₁: 20 mmh₂: 29 mmb₁: 70 mmb₂: 35 mmKoto plotis b₃: 23 mmh₅: 28 mm**Techninis aprašymas**b₁

70 mm

h₁

20 mm

l_1	70 mm
Koto $\varnothing d_1$	30 mm
h_5	28 mm
Koto plotis b_3	23 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
h_2	29 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis