



MicroClamp gręžimo patronas, HSK-E 32 A = 46, Tipas: 0,2-3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Produktų klasė	31H

Aprašas

Aprašymas:

- Dešininei ir kairinei eigai.
- Spindulinis mušimas < 0,01 mm.
- Perduodamas sukimo momentas 7 Nm.
- Leistinas sūkių skaičius: 60000 aps./min.
- Leistinas priveržimo momentas 2 Nm.

Tiekimo sudėtis:

Pridėtas užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Laikiklio norma: DIN 69893

Laikiklio norma: ISO 12164-1

Forma: E

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min⁻¹

Pjovimo technika: HSC

Užveržimo ribos Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Išorinis Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Atsarginis užveržimo raktas: 627425_2

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

Atsarginis užveržimo raktas	627425_2
Išorinis Ø D	19 mm
Laikiklis	HSK-E 32 A = 46
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	E
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Pjovimo technika	HSC

Priedai

6-briaunis atsuktuvus su T formos rankena Šešiabriaunis 2 mm

627425 2