

Garant

ER įrankių tvirtinimo laikiklis, PSC 63, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308515 32
GTIN	4045197471628
Produktų klasė	31C

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

Tiekimo sudėtis:

Kartu su High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 - 309434, ER užveržimo raktas Nr. 309680 arba 613300, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309885 ir vidinis raktas Nr. 309893.

Vamzdelis aušinimo skysčiui ir užmaunamas raktas Nr. 309885 ir 309893.

Vidinis aušinimas: taip

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 60 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 32

Techninis aprašymas

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	32
---	----

Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
skirta ER cangėms	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Užspaudimo Ø D ₁	2-20 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309024
ER cangių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mm su tarpine	309026
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309002 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
	309002 16

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309002 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm

308981 19

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309001 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm

309001 17

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309001 7

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309432 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

309001 18

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309000 15

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308981 3

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309001 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308981 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

308986 15

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

309000 20

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309001 8

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309002 7

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308986 6

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309000 7

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308986 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309000 5

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309002 4

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309001 15

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309432 12

HiRunER užveržimo raktas dinamometriniui raktui Tipas 32

309749 32

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309432 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309002 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308986 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309001 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308981 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309002 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308981 20
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir purkštukais	309285
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308986 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309001 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308986 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine	309284
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14