

Garant**Sriegimo patronas MLA IK 50 bar, HSK-A 100, Sriegiams: M6-20****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338115 M6-20 |
| GTIN | 4045197422958 |
| Produktų klasė | 31M |

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Sriegiklio patvarumas padidėja iki 300 %.
- Vidinis aušinimas iki 50 bar.
- Patikimas tvirtinimas greitojo keitimo ER užspaudimo įvorėse.
- Kūginio koto radialinis mušimas < 3 μm.

Paskirtis:**Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.**

- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančias įvoves žr. Nr. 308881-309240 (dyd. ER11 / 16 / 25). ER spyruokliuojančias įvoves sriegikliams su kvadratu žr. Nr. 309399 - 309413 (dyd. ER 11 /16 / 25).

Greitojo keitimo įvoves ir ilgintuvus žr. nr. 338120 – 338142.

Užtraukimo varžtus žr. Nr. 308600–308806.

Vamzdelį aušinimo skysčiui, kūgiui HSK žr. Nr. 309880.

Užveržimo raktus, skirtus HSK, žr. Nr. 309890.

Pastaba:

Maksimalus sūkių skaičius 4000 min⁻¹.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sriegiams | M6 – M20 |
| Vidinis Ø D ₁ | 32 mm |
| Tinka ER dydžiams | 25 |
| Ilgio kompensacija tempiant | 1 mm |
| Išorinis Ø D | 60 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 91 mm |
| Ilgio kompensacija gniuždant | 0,2 mm |
| Laikiklis | HSK-A 100 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar |
| Forma | A |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |

Priedai

| | |
|---|------------|
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309411 4,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm | 308941 15 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 309411 10 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309409 7 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308941 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm | 308941 11 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309409 4,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308941 9 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308946 5 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309409 6 |

| | |
|--|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm | 308941 14 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308946 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308941 8 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm | 309411 12 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308946 4 |
| Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 16 | 338120 16 |
| HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 100 | 309880 100 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308941 4 |
| Bazinis ilgintuvas MLA ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 25 | 338130 25 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm | 308946 11 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm | 308941 2,5 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm | 308946 16 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308941 10 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308946 8 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 309411 7 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309411 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm | 308941 13 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm | 309409 12 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 309411 9 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm | 309411 11 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm | 308941 16 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308946 3 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308941 2 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308946 10 |

| | |
|--|-----------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm | 308941 12 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308941 5 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 309409 10 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309409 8 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308946 9 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm | 308946 15 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm | 308946 13 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm | 309409 14 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm | 309411 14 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 309409 9 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308941 7 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308946 7 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 309411 8 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308941 3 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm | 309409 11 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm | 308946 12 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm | 309411 16 |
| ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm | 309409 16 |
| ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm | 308946 14 |