



## Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 1L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 1L
GTIN	4045197336606
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas $K_2$	4,9 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	6,1 mm
kai kvadratas $K_1$	2,1 mm
Ilgintuvas $L_2$	70 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	6 mm
Ilgintuvas $L_3$	230 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	2,8 mm
kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	22 mm

kai sriegio nominalusis  $\varnothing d_1$  DIN 374/376

M4

Produkto rūšis

Ilgintuvas