

HOLEX**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 25/14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319426 25/14
GTIN	4045197586612
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Modelis	Griovelis
Ø d ₄	29 mm
l ₁	50 mm
Koto Ø d ₁	25 mm
Užveržimo Ø d ₂	14 mm
l ₂	4 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė