

**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 25/18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319426 25/18
GTIN	4045197586636
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø d <sub>1</sub>	25 mm
Modelis	Griovelis
l <sub>2</sub>	4 mm
Ø d <sub>4</sub>	29 mm
l <sub>1</sub>	50 mm
Užveržimo Ø d <sub>2</sub>	18 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė