

HOLEX**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 25/20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319426 25/20 |
| GTIN | 4045197586643 |
| Produktų klasė | 32V |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------------------|
| l_2 | 4 mm |
| Modelis | lšilginė kiaurymė |
| $\varnothing d_4$ | 29 mm |
| l_1 | 50 mm |
| Užveržimo Ø d ₂ | 20 mm |
| Koto Ø d ₁ | 25 mm |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |