

HOLEX**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 32/12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319426 32/12 |
| GTIN | 4045197586698 |
| Produktų klasė | 32V |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Koto Ø d ₁ | 32 mm |
| Ø d ₄ | 40 mm |
| l ₁ | 58 mm |
| l ₂ | 5 mm |
| Užveržimo Ø d ₂ | 12 mm |
| Modelis | Prispaudimo kaištis |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |