



Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 13L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 13L
GTIN	4045197429520
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
kai užspaudžiamas ilgis L_1	43 mm
kai kvadratas K_1	14,5 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	18 mm
Ilgintuvas L_3	330 mm
Ilgintuvas L_2	100 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	26 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	18 mm
Ilgintuvas K_2	14,5 mm

Produkto rūšis

Ilgintuvas