

**Popierinės maskavimo juostos rinkinys, Plotis x ilgis (mmx m): 25X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesakrepp® 4329 lengvai maskuojanti, plona ir **lanksti popierinė maskavimo juosta** pasižymi puikiu atsparumu šlapiam šlifavimui ir **apsaugo dažus bei užpildus**. Taip pat puikiai tinka bendriems **maskavimo ir dažymo darbams** iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Storis	0,13 mm
Plotis	25 mm
Gamintojo pavadinimas	tesakrepp® 4329
Spalva	gelsva
Ilgis	50 m
Tamprumas	10 %
Klijai	natūralus kaučiukas

Stipris tempiant	0,33 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Pagrindo medžiaga	Popierius
Ypatybė	galima ženklinti
Ypatybė	galima pervynioti
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Lipnios juostos rulonų kiekis	12
atsparus temperatūrai iki	70 °C
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Yra pamušalas	ne
Sukibimas su plienu	0,28 N/mm
Paskirtis	Maskavimas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto rūšis	Lipni juosta