

SWISS TOOLS

**Ištekimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 40/15-110mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Atsarginė dalis	P05
Plokštelės dydis	15
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Koto Ø	40 mm
Darbinis ilgis l <sub>N</sub>	90 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ

107,5 laipsniai

Produkto rūšis

Ištekimo peilio laikiklis