



## Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 2
GTIN	4045197603432
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvori tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvori su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

#### Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	6 mm
kai kvadratas $K_1$	2,7 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	3,5 mm
Ilgintuvas $L_2$	60 mm
Ilgintuvas $L_3$	130 mm
Ilgintuvas $K_2$	4,9 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	7,5 mm

kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	23 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M3
Produkto rūšis	Ilgintuvas