



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 12
GTIN	4045197603685
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Ilgintuvas L ₃	200 mm
Ilgintuvo Ø D ₄	22 mm
Ilgintuvas L ₂	90 mm
kai kvadratas K ₁	12 mm
Ilgintuvas K ₂	12 mm
kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 374/376	M20
Ilgintuvo Ø D ₃	16 mm
kai užspaudžiamas ilgis L ₁	41 mm

Sriegio koto $\varnothing d_2$	16 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas