



## Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 9L



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338400 9L     |
| GTIN             | 4045197336767 |
| Produktų klasė   | 32H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešibriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

|   |        |
|---|--------|
| Ilgintuvo $\varnothing D_3$                           | 11 mm  |
| Ilgintuvas $K_2$                                      | 9 mm   |
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M14    |
| Ilgintuvo $\varnothing D_4$                           | 18 mm  |
| Ilgintuvas $L_3$                                      | 230 mm |
| Ilgintuvas $L_2$                                      | 90 mm  |
| kai užspaudžiamas ilgis $L_1$                         | 36 mm  |
| kai kvadratas $K_1$                                   | 9 mm   |
| Sriegio koto $\varnothing d_2$                        | 11 mm  |

Produkto rūšis

Ilgintuvas