

SWISS TOOLS

Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 63/15-140mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atsarginė dalis	P05
Plokštelės dydis	15
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	140 mm
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	27 mm
Koto Ø	63 mm
Darbinis ilgis I _N	118 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ

107,5 laipsniai

Produkto rūšis

Ištekinimo peilio laikiklis