



Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 10
GTIN	4045197336774
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Sriegio koto $\varnothing d_2$	12 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	18 mm
kai kvadratas K_1	9 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M16
Ilgintuvas K_2	9 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	12 mm
Ilgintuvas L_2	90 mm
Ilgintuvas L_3	130 mm
kai užspaudžiamas ilgis L_1	36 mm

Produkto rūšis

Ilgintuvas