



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 8L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 8L
GTIN	4045197603616
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M10
Sriegio koto $\varnothing d_2$	10 mm
kai užspaudžiamas ilgis L_1	33 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	15 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	10 mm
kai kvadratas K_1	8 mm
Ilgintuvas L_2	80 mm
Ilgintuvas K_2	8 mm

Ilgintuvas L ₃	230 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas