



Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas Spiro, Tipas: 65/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Produktų klasė	39R

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 6,5 mm
Tipas	65/10
Gręžimo patrono kūgis	B 10
Neužveržto patrono ilgis	61,5 mm
Užveržto patrono ilgis	68 mm
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	10,094 mm
Išorinis Ø	34 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas

