



Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 6
GTIN	4045197336699
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešibriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Ilgintuvas L ₂	60 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M11
kai kvadratas K ₁	6,2 mm
Ilgintuvas L ₃	130 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	13 mm
kai užspaudžiamas ilgis L ₁	30 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	8 mm
Ilgintuvas K ₂	6,2 mm

Ilgintuvo $\varnothing D_3$	8 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas