



## Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 13L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 13L
GTIN	4045197603715
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

#### Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas L <sub>2</sub>	100 mm
Ilgintuvas K <sub>2</sub>	14,5 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Sriegio koto Ø d <sub>2</sub>	18 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>4</sub>	26 mm
kai kvadratas K <sub>1</sub>	14,5 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24
kai užspaudžiamas ilgis L <sub>1</sub>	43 mm

Ilgintuvas L <sub>3</sub>	330 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas