



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 9
GTIN	4045197603623
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Ilgintuvo $\varnothing D_3$	11 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	18 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	11 mm
kai užspaudžiamas ilgis L_1	36 mm
Ilgintuvas L_3	130 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M14
Ilgintuvas L_2	90 mm
Ilgintuvas K_2	9 mm

kai kvadratas K_1	9 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas