



Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 11L



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338400 11L |
| GTIN | 4045197429506 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Ilgintuvas K_2 | 11 mm |
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M18 |
| Ilgintuvo $\varnothing D_3$ | 14 mm |
| Ilgintuvo $\varnothing D_4$ | 22 mm |
| Ilgintuvas L_3 | 330 mm |
| kai kvadratas K_1 | 11 mm |
| Ilgintuvas L_2 | 90 mm |
| Sriegio koto $\varnothing d_2$ | 14 mm |
| kai užspaudžiamas ilgis L_1 | 40 mm |

Produkto rūšis

Ilgintuvas