



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 5L



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338450 5L |
| GTIN | 4045197603531 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------|
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M9 – M10 |
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371 | M7 |
| Ilgintuvo $\varnothing D_4$ | 12,1 mm |
| Ilgintuvas L_3 | 230 mm |
| Ilgintuvo $\varnothing D_3$ | 7 mm |
| Sriegio koto $\varnothing d_2$ | 7 mm |
| kai užspaudžiamas ilgis L_1 | 26 mm |
| kai kvadratas K_1 | 5,5 mm |

| | |
|---------------------------|------------|
| Ilgintuvas L ₂ | 70 mm |
| Ilgintuvas K ₂ | 5,5 mm |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |