

3M**Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: RED**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083652 RED
GTIN	4054596613782
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra **universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta**. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Storis	0,15 mm
Gamintojo pavadinimas	3M® Temflex® 165
Spalva	raudona
Plotis	15 mm
Ilgis	10 m
Lipnios juostos rūšis	vienpusė

Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Tamprumas	200 %
Sukibimas su plienu	0,2 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
atsparus temperatūrai iki	90 °C
Yra pamušalas	ne
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Paskirtis	Ženklas
Paskirtis	Izoliavimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Žymėjimas
Stipris tempiant	2 N/mm
Produkto pavadinimo požymis	15 mm×10 m
Produkto rūšis	Lipni juosta