



## Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 7L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 7L
GTIN	4045197336729
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas L <sub>2</sub>	80 mm
kai užspaudžiamas ilgis L <sub>1</sub>	31 mm
kai kvadratas K <sub>1</sub>	7 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M9
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Ilgintuvo Ø D <sub>4</sub>	15 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M12
Ilgintuvas K <sub>2</sub>	7 mm
Ilgintuvas L <sub>3</sub>	230 mm

Sriegio koto $\varnothing d_2$	9 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas