



## Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 12L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 12L
GTIN	4045197429513
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	41 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M20
kai kvadratas $K_1$	12 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	22 mm
Ilgintuvas $L_2$	90 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	16 mm
Ilgintuvas $K_2$	12 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	16 mm
Ilgintuvas $L_3$	330 mm

Produkto rūšis

Ilgintuvas