



Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas Spiro, Tipas: 130



Užsakymo data

Užsakymo numeris	341010 130
GTIN	4019208009421
Produktų klasė	39R

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Techninis aprašymas

Užveržto patrono ilgis	103 mm
Neužveržto patrono ilgis	90,5 mm
Tipas	130
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Gręžimo patrono kūgis	B 16
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	15,733 mm
Išorinis Ø	50 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas

