

3M**PVC lipni juosta, Spalva: WHITE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083636 WHITE
GTIN	2050001661432
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.

3M™ spalvotos ir grindų ženklavimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Spalva	balta
Ilgis	33 m
Plotis	50 mm
Gamintojo pavadinimas	764i

Storis	0,125 mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Tamprumas	180 %
Klijai	natūralus kaučiukas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Pagrindo medžiaga	PVC folija
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Laikymo temperatūra	20 - 23 °C
Ypatybė	atsparus korozijai
Ypatybė	atsparus drėgmei
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	atsparus dilimui
Yra pamušalas	ne
Stipris tempiant	2,28 N/mm
Sukibimas su plieniu	0,21 N/mm
Paskirtis	Žymėjimas
Paskirtis	Uždarymas
Paskirtis	Rišimas
Sandėlio oro drėgmė	50 - 60 %
Produkto rūšis	Lipni juosta