



Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 50 A = 100, Virbo Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303045 22
GTIN	4250122616283
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir visi paviršiai, skirti frezos tvirtinimui, nušlifuoti.
Visi kantai juodinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308802. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	22 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-2

Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22