

**Tikslaus maskavimo juosta, Plotis x ilgis (mmx m): 30X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

tesakrepp® 4334 sudaryta iš itin plono ir įplėšimams atsparaus popierinio laikiklio. Užtikrina patikimą padėties nustatymą ir tinka naudoti ne ilgiau kaip 8 savaites lauke, taip pat aukštos kokybės **užpildymo, dažymo ir lakavimo technika su aštriomis lako ir dažų briaunomis**. Naudojimui ant įvairių, jautrių paviršių. pvz.: stiklo, aliuminio, HPVC ir medienos.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Ilgis	50 m
Storis	0,09 mm
Gamintojo pavadinimas	tesakrepp® 4334
Plotis	30 mm
Spalva	gelsva
Yra pamušalas	ne

Lipnios juostos rulonų kiekis	1
Klijai	Akrilatas
atsparus temperatūrai iki	120 °C
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	galima ženklinti
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Stipris tempiant	0,3 N/mm
Pagrindo medžiaga	Popierius
Laikymo temperatūra	15 - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė	50 - 70 %
Tamprumas	4 %
Paskirtis	Maskavimas
Sukibimas su plienu	0,19 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Produkto rūšis	Lipni juosta