

Garant**HSK aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta HSK: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309880 50
GTIN	4045197273925
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Modelis:**

Specialus O žiedas slėgiui iki 120 bar, kampinis perėjimas $\pm 1^\circ$, poliruotas, su 2 sandarinimo žiedais.

Viton® sandarikliai, atsparūs aušinimo skysčiui.

- Poliruoti paviršiai, grūdinti ir juodinti.
- Du poliruoti pereinamieji spinduliai.
- Judėjimas per du O žiedus.
- Grūdinta srieginė įvorė su valcuotais, dengtais sriegio šonais.

Aprašymas:

HSK aušinimo skysčio vamzdeliai – maža detalė – didelis poveikis! Kai kasdien keičiamasi net keliais tūkstančiais įrankių, svarbu turėti švarų ir, svarbiausia, patikimą sąsają tarp aušinimo vamzdžio ir staklių veleno sandariklio.

Tinka:

HSK įrankių laikikliai.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	33 mm
Sriegis M	M16×1
Ø D	10 mm
Tinka tvirtinimui	HSK 50

maksimalus slėgis	120 bar
Kampo judrumas	±1 laipsniai
Paviršiaus apdirbimas	poliruota
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

Priedai

Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 50	309890 50
---	-----------